



# Bloeddrukmeter kopen

U kunt zelf een bloeddrukmeter aanschaffen. Een bloeddrukmeter met een manchet voor de bovenarm is betrouwbaar. Bloeddrukmeters aan de pols raden wij af.

## Adviezen voor het kopen van een goede bloeddrukmeter

Sommige meters hebben een voorgevormde manchet. Deze is geschikt voor normale en grote omvang van de bovenarm. Het grootste voordeel is dat deze een betrouwbare meting geven. Een slappe manchet heeft een vaste maat. Hiermee is de kans op onbetrouwbare metingen iets groter.

- Voorbeeld vaste manchet is Omron M3 (of M6 of M7), kosten  $\pm$  € 55,00.
- Microlife basic heeft alleen een slappe manchet in meerdere maten, kosten  $\pm$  € 56,00.
- Eenvoudig maar goede meter is bij Kruidvat te koop met Kruidvat logo én microlife logo, kosten  $\pm$  € 25,00. Deze meter heeft alleen een slappe manchet in 1 maat. Online kunt u zo nodig een grotere maat bestellen bij een andere leverancier.



## Overzicht van andere betrouwbare bloeddrukmeters:

<p><b>A&amp;D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A&amp;D UA-651</li> <li>○ A&amp;D UA-651 Plus</li> <li>○ A&amp;D UA-651SL Plus</li> <li>○ A&amp;D UA 767</li> <li>○ A&amp;D 1020</li> <li>○ A&amp;D 611 Plus</li> <li>○ A&amp;D UA-1200BLE</li> </ul> <p><b>Beurer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Beurer BM27</li> <li>○ Beurer BM28</li> <li>○ Beurer BM44</li> </ul> <p><b>FITAGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ FITAGE-06</li> </ul> <p><b>Hartmann Veroval</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hartmann Veroval Duo control</li> <li>○ Hartmann Veroval ECG and BP Monitor</li> </ul> <p><b>iHealth</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ iHealth Neo BP5S</li> <li>○ iHealth Track KN-550BT</li> <li>○ iHealth Track</li> </ul>	<p><b>Microlife</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Microlife BPA150</li> <li>○ AFIB</li> <li>○ Microlife BP A6</li> <li>○ BT</li> <li>○ Microlife BP A7</li> <li>○ Touch</li> <li>○ Microlife BP B1</li> <li>○ Classic</li> <li>○ Microlife BP B2</li> <li>○ Basic</li> <li>○ Microlife BP B3</li> <li>○ AFIB</li> <li>○ Microlife BP B3</li> <li>○ Comfort</li> <li>○ Microlife</li> <li>○ WatchBP Home</li> <li>○ Microlife BP B6</li> <li>○ Connect</li> <li>○ Microlife BP B3</li> <li>○ BT</li> <li>○ Microlife BP A2</li> <li>○ Classic</li> </ul> <p><b>Omron</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Omron Complete</li> <li>○ Omron Evolv</li> <li>○ Omron M2</li> <li>○ Omron M2 Basic</li> <li>○ Omron M3</li> <li>○ Omron M3 Comfort</li> <li>○ Omron M3 Intellisense</li> <li>○ Omron M4 Intelli IT</li> <li>○ Omron M6 Comfort</li> <li>○ Omron M7 Intelli IT</li> <li>○ Omron X2 Basic</li> <li>○ Omron X3 Comfort</li> <li>○ Omron X4 Smart</li> <li>○ Omron X7 Smart</li> </ul>	<p><b>Rossmax</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rossmax X1</li> <li>○ Rossmax X3 en X3 BT (met extra bluetoothfunctie)</li> <li>○ Rossmax X5 en X5 BT (met extra bluetoothfunctie)</li> <li>○ Rossmax X9 en X9 BT (met extra bluetoothfunctie)</li> <li>○ Rossmax Z1</li> <li>○ Rossmax Z5</li> </ul> <p><b>Spengler</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Spengler TENSONIC BRAS</li> </ul> <p><b>Transtek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ TMB-2084</li> </ul> <p><b>Visomat UEBE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Visomat Comfort Form</li> <li>○ Visomat Comfort 20/40</li> <li>○ Visomat Comfort Eco</li> <li>○ Visomat Double Comfort</li> </ul> <p><b>Withings</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Withings BPM Connect</li> <li>○ Withings BPM Connect Pro</li> <li>○ Withings BPM Core Device</li> </ul>
---	---	--